

## RV 2.19

### Suction filter

- for radial blowers RV 2.1944/10
- optional with non-return flap

### Ansaugfilter

- für Radialgebläse RV 2.1944/10
- optional mit Rückschlagklappe

### Filtre d'aspiration


- pour compresseur radiaux RV 2.1944/10
- en option avec clapet de non-retour

### Filtro di aspirazione


- per compressore radiali RV 2.1944/10
- opzionale con valvola di non ritorno a cerniera

### Filtro de aspiración

- para compresore radial RV 2.1944/10
- opcional con válvula antirretorno



Radial blower  
incl.  
RV 2.19 filter



Position of the suction  
side connection: 2.3

Lage Anschluss  
Saugseite: 2.3

Position du raccord  
d'aspiration: 2.3

Ubicazione del raccordo  
di aspirazione: 2.3

Situación de la conexión  
de aspiración: 2.3

Possible position of the intake connection	Mögliche Lage des Sauganschlusses	Position possible du raccord d'aspiration	Possibile ubicazione del raccordo di aspirazione	Situación posible de la conexión de aspiración
<b>1.1</b> 	<b>1.2</b> 	<b>1.3</b> 	<b>1.4</b> 	
<b>2.1</b> 	<b>2.2</b> 	<b>2.3</b> 	<b>2.4</b> 	

1) Connection suction side

2) The optional none-return flap can be operated.

3) The optional none-return flap must not be operated!

• Replacement cartridge:  
74000121000 (polyester)  
Filtration efficiency 99% at 5µm (F8)

• Dimensions in mm

Anschluss Saugseite

Die optionale Rückschlagklappe kann betrieben werden.

Bei dieser Lage darf die optionale Rückschlagklappe nicht betrieben werden!

Ersatzpatrone:  
74000121000 (Polyester)  
Abscheidegrad 99% bei 5µm (F8)

Maßangaben in mm

Raccord côté aspiration

Le clapet antiretour en option peut être utilisé.

Le clapet antiretour en option ne doit pas être utilisé !

Cartouche de remplacement:  
74000121000 (polyester)  
Efficacité de filtration 99% à 5µm (F8)

Mesures en mm

Raccordo di aspirazione

È possibile utilizzare la valvola di ritegno opzionale.

Non utilizzare la valvola di ritegno opzionale!

Sostituzione della cartussia:  
74000121000 (poliester)  
Efficienza di filtrazione 99% a 5µm (F8)

Misure in mm

Conexión de aspiración

La clapeta antirretorno opcional se puede poner en funcionamiento.

¡No se debe poner en funcionamiento la clapeta antirretorno opcional!

Cartucho de recambio:  
74000121000 (poliéster)  
Eficiencia de filtración 99% a 5µm (F8)

Dimensiones en mm